



## Premi brusilnik, zakrivljen Akumulator, Tip: M12FDGA422



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077257 M12FDGA422
GTIN	4058546290672
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Akumulatorski premi brusilnik FUEL™, **zakrivljen**, v kompaktni izvedbi (skupna dolžina 119 mm). 4-stopenjska nastavitev hitrosti in regulator hitrosti s finim oprijemom za dober nadzor **DRIVE-CONTROL**.

#### Obseg dobave:

1 paket akumulatorjev 2,0/4,0 Ah, polnilnik akumulatorjev C12 C, po 1 vpenjalna stročnica 6 mm in 8 mm, torba za orodje.

#### Napotek:

Primerne brusne diske (CER) najdete pod art. 554012, plošče za čiščenje in grobo čiščenje pod art. 554050; 554051; 554054 in 554055.

### Tehnični opis

Masa	0,8 kg
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Območje števila vrtljajev	0 - 24500 min <sup>-1</sup>

Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Napetost akumulatorja	12 V
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	6 - 8 mm
Oznaka proizvajalca	M12FDGA-422B
Maksimalni Ø plošče	50 mm
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

## Pribor

Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB12	073814 MB12
Diski za čiščenje (A) Izvednba koprene FINE	554055 FINE
Plošča za zaključno obdelavo Primerjava zrnatosti 180	554042 180
Plošča za grobo čiščenje (SiC) Izvednba koprene CRS	554051 CRS
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Krožna ščetka z držalommedeninasta žica 0,20 mm Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1 30X6 mm	574350 30X6
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Diski za čiščenje (A) Izvednba koprene MED	554055 MED
Plošča za grobo čiščenje (SiC) Izvednba koprene CRS	554050 CRS
Diski za čiščenje (A) Izvednba koprene FINE	554054 FINE
Krožna ščetka z držalomjeklana žica 0,30 mm Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1 30X6 mm	574000 30X6
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebela 8 mmsrednje trda Zunanji Ø 50 mm	554093 50
Li-ionski sistem M12B6 Tip akumulatorja MB12	073829 MB12
Plošča za zaključno obdelavo Primerjava zrnatosti 280	554042 280

Li-ionski sistem M12B4 Tip akumulatorja MB12	073815 MB12
Plošča za zaključno obdelavo Primerjava zrnatosti 100	554042 100
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mmsrednje trda Zunanji Ø 75 mm	554093 75
Diski za čiščenje (A) Izvednba koprene MED	554054 MED