



Premi brusilniki Akumulator, Tip: M12FDGS422



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077258 M12FDGS422
GTIN	4058546290641
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski premi brusilnik FUEL™ (skupna dolžina 262 mm). 3-stopenjska nastavev hitrosti **DRIVE-CONTROL**.

Obseg dobave:

1 paket akumulatorjev 2,0/4,0 Ah, polnilnik akumulatorjev C12 C, po 1 vpenjalna stročnica 6 mm in 8 mm, torba za orodje.

Napotek:

Primerne brusne diske (CER) najdete pod art. 554012, plošče za čiščenje in grobo čiščenje pod art. 554050; 554051; 554054 in 554055.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	M12FDGS-422B
Število vključenih akumulatorjev	2
Masa	1 kg
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	6 - 8 mm
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Območje števila vrtljajev	0 - 21000 min ⁻¹

Napetost akumulatorja	12 V
Maksimalni Ø plošče	50 mm
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

Pribor

Plošča za zaključno obdelavo Primerjava zrnatosti 100	554043 100
Plošča za zaključno obdelavo Primerjava zrnatosti 100	554042 100
Plošča za zaključno obdelavo Primerjava zrnatosti 280	554043 280
Diski za čiščenje (A) Izvednba koprene MED	554054 MED
Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB12	073814 MB12
Li-ionski sistem M12B4 Tip akumulatorja MB12	073815 MB12
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmsrednje trda Zunanji Ø 50 mm	554093 50
Plošča za zaključno obdelavo Primerjava zrnatosti 180	554043 180
Diski za čiščenje (A) Izvednba koprene FINE	554055 FINE
Krožna ščetka z držalommedeninasta žica 0,20 mm Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1 30X6 mm	574350 30X6
Plošča za grobo čiščenje (SiC) Izvednba koprene CRS	554051 CRS
Plošča za zaključno obdelavo Primerjava zrnatosti 280	554042 280
Plošča za grobo čiščenje (SiC) Izvednba koprene CRS	554050 CRS
Li-ionski sistem M12B6 Tip akumulatorja MB12	073829 MB12
Plošča za zaključno obdelavo Primerjava zrnatosti 180	554042 180
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmsrednje trda Zunanji Ø 75 mm	554093 75
Diski za čiščenje (A) Izvednba koprene FINE	554054 FINE
Diski za čiščenje (A) Izvednba koprene MED	554055 MED
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC

073840 M1218FC

Krožna ščetka z držalomjeklena žica 0,30 mm Ø ščetke
D1×širina predela s ščetinami L1 30X6 mm

574000 30X6