



## Kotni brusilnik Deadman, Tip: AGVKB24



### Podatki za naročanje

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 077162 AGVKB24 |
| GTIN                  | 4058546293628  |
| Razred artikla        | 03M            |

### Opis

#### Izvedba:

#### Zmogljiv kotni brusilnik 230 mm:

- Pred prahom zaščitni motor PROtector z mehkim zagonom in omejitvijo zagonskega toka.
- Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu.
- Dodaten vrtljivi ročaj z dušenjem vibracij.
- Blokada vretena.

Izvedba s stikalom Totmann, ki izklopi takoj ko se sprosti. Kotni brusilnik z zavoro **RAPIDSTOP™** in varnostno spojko.

Snemljiva zaščita pred prahom ščiti pred umazanijo in podaljša življenjsko dobo motorja.

#### Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom, dodatnim ročajem. Vključno FIXTEC hitrovpeljna matica.

### Tehnični opis

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Masa                               | 5,9 kg               |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 2,7 m/s <sup>2</sup> |
| Poraba moči                        | 2400 W               |
| Stikalo Totmann                    | da                   |
| Posebnosti                         | FIXTEC               |
| Posebnosti                         | Varnostno stikalo    |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Oznaka proizvajalca           | AGVKB-24-230 EKX DMS   |
| Mehak zagon                   | da                     |
| Maksimalno število vrtljajev  | 6500 min <sup>-1</sup> |
| Največja globina rezanja      | 68 mm                  |
| Blokada pred ponovnim zagonom | da                     |
| Maksimalni Ø plošče           | 230 mm                 |
| Napajanje                     | Omrežno napajanje      |
| Vrsta izdelka                 | Kotni brusilniki       |