



Akumulatorska krožna žaga, Tip: M18FCSG66



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078207 M18FCSG66
GTIN	4058546288235
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- **Kovinski kavelj za enostavno in varno vpetje naprave.**
- **Hladen rez brez ustvarjanja zarobka in iskrenja.**
- **Nastavljanje globine reza brez uporabe orodja, za reze od 1 do 57 mm.**

Akumulatorska ročna krožna žaga zagotavlja enako zmogljivost kot enakovredna kabelska naprava – do 750 rezov v mehki les 90 × 45 mm s polnjenjem akumulatorja (M18™ 12 Ah). Kompatibilno z vodilno letvijo (art. 078208 GRU1400).

- **Motor POWERSTATE™ brez ščetk za visoke rezalne hitrosti.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ z digitalno zaščito pred preobremenitvijo za boljšo zmogljivost.**

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev M12-18FC, transportnim kovčkom.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in osnovne garniture najdete pod art. 073814 in art. 073839. Primerne liste za krožno žago najdete od art. 584075 naprej.

Tehnični opis

Masa	10 kg
Ø izvrtine lista za žago	30 mm
Kapaciteta akumulatorja	12 Ah

Izvedba	Ročna krožna žaga
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalna globina reza 90°	66 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Oznaka proizvajalca	M18FCSG66-121C
Ø lista za žago	190 mm
Maksimalno število vrtljajev	5800 min ⁻¹
Napetost akumulatorja	18 V
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Žaga

Pribor

Listi krožne žage za les, izmenični zobuniverzalni Ø lista D 190 mm	584075 190
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip akumulatorja M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Listi krožne žage za les, izmenični zobuniverzalni Ø lista D 160 mm	584075 160
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB12	073811 MHB12
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
	073809 MHB55

Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja
MHB55

Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
---	----------------

Listi krožne žage za les, izmenični zobuniverzalni Ø lista D 230 mm	584075 230
--	------------

Listi krožne žage za les, izmenični zobuniverzalni Ø lista D 210 mm	584075 210
--	------------

Li-ionski sistem M18B2 Tip akumulatorja MB18	073827 MB18
--	-------------

Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18
--	-------------

Listi krožne žage za les, izmenični zobuniverzalni Ø lista D 300 mm	584075 300
--	------------

Listi krožne žage za les, izmenični zobuniverzalni Ø lista D 250 mm	584075 250
--	------------

Listi krožne žage za les, izmenični zobuniverzalni Ø lista D 350 mm	584075 350
--	------------

Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB8	073810 MHB8
--	-------------

Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB3	073808 MHB3
--	-------------