



## Kovček za orodje „BIG Twin Move“, Tip: 1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	692615 1
GTIN	4003773071549
Razred artikla	64D

### Opis

#### Izvedba:

Trpežna izvedba iz materiala ABS v črni barvi z aluminijastim okvirjem po obodu in kovinskimi tečaji. Kovček je opremljen s čvrstim in ergonomičnim nosilnim ročajem. Za individualno označevanje sta priloženi 2 nalepki s poljem za napis. Table za orodje so sestavljene iz PP-plošč z votlimi prekatmi, ki odbijajo umazanijo.

S teleskopskim ročajem, vgrajenim v dno, ter dvema zunaj ležečima lahko pomičnima kolesoma za udoben transport.

Prosto stoječ v vseh položajih odpiranja zaradi zaskočnih držal pokrova z mehaniko tečajev, nameščenih na obeh straneh, možnost poljubne nastavitve kota. Možnost enostranskega in obojstranskega odpiranja. Dno in pokrov se odpirata med seboj neodvisno in imata po 2 kovinski ključavnici na ključ za fiksiranje. Dno se lahko dodatno zavaruje z 1 trimestno številčno ključavnico.

#### Notranja oprema:

Skupno 95 možnosti shranjevanja:

#### Pokrov:

1 tabla za orodje z 12 vtičnimi predelki in 1 ploščatim predelkom na sprednji strani ter 10 elastičnimi zankami na zadnji strani.

1 tabla za orodje s 7 elastičnimi zankami in 1 žepom v pokrovu.

Srednji del s 37 elastičnimi zankami.

#### Dno:

1 vložek za dno (možnost fiksiranja s pritisnim gumbom) s 3 vzdolžnimi pregradami (3 dolge).

1 tabla za orodje z 12 vtičnimi predelki in 1 ploščatim predelkom kot pokrov vložka za dno.

Srednji del s 15 elastičnimi zankami in 13 vtičnimi predelki.

Obremenljivost kovčka: 30 kg

Notranja dolžina: 490 mm

Notranja širina: 370 mm

Notranja višina: 210 mm

Masa: 8,6 kg

## Tehnični opis

Notranja dolžina	490 mm
Notranja višina	210 mm
Masa	8,6 kg
Notranja širina	370 mm
Oznaka proizvajalca	BIG Twin Move
Material	ABS
Način shranjevanja orodja	Žepi
Obremenljivost kovčka	30 kg
na kolesih	da
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje