

**Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: GSR1215B****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	070240 GSR1215B
GTIN	3165140895248
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski vrtalni vijačnik Bosch

- **Kompakten, zmogljiv 12 V akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) in Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napoljenosti akumulatorja.**
- **Večstopenjska nastavitev vrtilnega momenta za natančno vijačenje.**
- **Elektronska regulacija vrtljajev za natančno navrtanje in vijačenje.**
- **Mehak ročaj.**

Prednosti:

Kompakten dizajn, izjemno primeren za ozka mesta.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev in transportno torbo. 2 x li-ionska akumulatorska baterija 12V/2,0 Ah

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

Tehnični opis

Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	0 - 10 mm
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Število vključenih akumulatorjev	2
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Masa	1 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Območje vrtljajev v 1. stopnji	0 - 380 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	GSR 12V-15
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Tipična uporaba	Medium
Območje vrtljajev v 2. stopnji	0 - 1300 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	19 mm
Izvedba motorja	2-polni motor
Maksimalni vrtilni moment v trdo	30 Nm
Največji vrtilni moment v mehko	15 Nm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Napetost akumulatorja	12 V
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	les
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	12 V, 2-polni motor
USP2	Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 0–10 s SoftGrip in indikatorjem napolnjenosti akumulatorske baterije

Pribor

073855 B12

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost
akumulatorja B12 V

Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV

073866 1880CV

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost
akumulatorja B12 V

073851 B12

Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18160C

073866 GAL18160C

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost
akumulatorja B12 V

073859 B12