

HOLEX**Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami, par, Velikost rokavic: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094645 11
GTIN	4062406273323
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami HOLEX s tehnologijo pletenja 10-gauge, odporno proti ognju, izjemno primerne za delo z vročimi deli.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Otip	dobro
Kategorija zaščite	Kategorija III
Zaščita pred mrazom	ne obstaja
Oprijem v mokrem	zmerno
Odpornost proti prebadanju EN 388	3

Odpornost proti prerezanju EN 388	1
Odpornost proti trganju EN 388	2
Material prevleke	Neopren
Odpornost proti obrabi EN 388	2
brez silikona	da
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami
Velikost rokavic	11
Oprijem v olju	zmerno
Prilagodljivost	zelo dobro
Zaščita pred visoko temperaturo	zelo dobro
Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontaktna vročina do	250 °C
Vročina sevanja do	4231XX °C
Nosilni material	Akril
Prevleka	Neopren
Različica prevleke	Prevleka dlani
Barva	črn
Uporaba	za večkratno uporabo
Področje uporabe	Večnamensko
Tehnologija pletenja	10G
Zaščita pred vročino do	250 °C
Standard	EN 407
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami