

Garant GRIDLINE

**Ohišje omare za orodje za predale, 36×20G, Višina: 900mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930735 900
GTIN	4062406271671
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Ohišje omare za orodje v 40×24G, primerno za predale 36×20G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Primerno za:**

Predali art. 930743, 930744, 930745, 930746.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Pri opremljanju ohišja omare za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja omare.

**Tehnični opis**

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	45 kg
Globina v G	24
Širina v G	40
Globina	600 mm

Uporabna višina	800 mm
Širina	1000 mm
Število vrat	0
Višina	900 mm
Uporabna višina za predale	800 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Maksimalna nosilnost	4000 kg
Število izvlečljivih polic	0
Število predalov	0
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×20G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje

## Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------