

Garant**Delovne rokavice, par MASTER CUT C, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094445 7
GTIN	4062406273347
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Tesno naleganje in izjemno udobje zahvaljujoč tehnologiji pletenja 18 Gauge. Prijetna mikro penasta prevleka iz nitrila za izjemno občutljivost prijemanja in dobro spretnost prstov.

GARANT MASTER CUT C. Stopnja zaščite pred vrezi C, **popolnoma brez steklenih in jeklenih vlaken.** Z ojačanim pregibom palca za daljšo življenjsko dobo.

Rokavice lahko pri temperaturi med 40 in 60 °C operete do 4-krat.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	7
Serija	MASTER CUT
Lastnosti rokavic	Ojačan pregib palca
Tehnologija pletenja	18G

Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	4331C
Nosilni material	Specialno pletivo
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Barva	siva/črna
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti