

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: DM/43****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264839 DM/43
GTIN	4251414902879
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 264910; 264930; 264934 in 264938.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: DM

Mesto rezanja / zarezovanja: 40 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: DTUNL

primerna obračalna rezalna ploščica: TN.. 1604..

Nastavni kot: 93 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 48 mm

Srednji premik L_3 : 27 mm

Tehnični opis

Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
-----------------------------	-------

Sistem	DM
Vijak za podložno ploščico	259027 1
Podložna ploščica	259033 4
Serija	Master Mute
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{\min}	48 mm
Srednji premik L_3	27 mm
Nastavni kot	93 stopinj
Spona, vijak, O-obroč	259036 6
primerna obračalna rezalna ploščica	TN.. 1604..
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	DTUNL
Celotna dolžina L	35 mm
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Vpenjalni krak	259508
Vpenjalni krak Tip 6	259036 6
Vijak za podložno ploščico	259611
Podložna ploščica Tip 4	259033 4
Podložna ploščica	259226
Vijak za podložno ploščico Tip 1	259027 1