

Garant**Delovne rokavice, par MASTER CUT B OIL, Velikost rokavic: 6**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094417 6
GTIN	4062406273514
Razred artikla	01H

Opis

Izvedba:

Tesno naleganje in izjemno udobje zahvaljujoč tehnologiji pletenja 18 Gauge. Prijetna mikro penasta prevleka iz nitrila za izjemno občutljivost prijemanja in dobro spretnost prstov. Zato so zelo primerne za natančno rokovanje z majhnimi deli z ostrimi robovi. S 3/4-prevleko iz nitrila, ki sega čez členke, so zelo primerne tudi za uporabo v mokrih in oljnih okoljih. Drugi sloj prevleke iz peskanega nitrila na dlani in prstih poskrbi za posebej zanesljiv oprijem. Z ojačanim pregibom palca za daljšo življenjsko dobo.

GARANT MASTER CUT B OIL. Zelo elastične delovne rokavice za zaščito pred vrezji s stopnjo zaščite pred vrezji B. Primerne za **oljno delovno okolje s srednje veliko nevarnostjo vrezov**, npr. na strojih za odrezovanje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Serija	MASTER CUT
--------	------------

Velikost rokavic	6
Lastnosti rokavic	Ojačan pregib palca
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Tehnologija pletenja	18G
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Nosilni material	HPPE
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	3/4-prevleka
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Barva	siva/črna
Dolžina	250 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti