



## Garnitura klešč papiga, Število klešč: 5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	700050 5
GTIN	4003773082613
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. **Fina regulacija zeva** s pomočjo vzmetenega gumba. Oblikovani, nazobčani prijemalni čeljusti, členek se samodejno učvrsti ob vpenjanju.

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

#### Standard:

**DIN ISO 8976**

#### Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

#### Obseg dobave:

Po 1 klešče papiga art. 705800: Vel. 125; 150; 180; 250; 300

Shranjevanje v: Tekstilna rolo-torbica

#### Napotek:

Garnitura cevnih klešč KNIPEX®, glejte art. 813730 in mešana garnitura, glejte art. 813735.

### Tehnični opis

Število klešč	5
Oznaka proizvajalca	Cobra

Standard	DIN ISO 8976
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

## Pribor

Klešče papiga Cobra®, atramentirane Celotna dolžina 125 mm	705800 125
Klešče papiga Cobra®, atramentirane Celotna dolžina 300 mm	705800 300
Klešče papiga Cobra®, atramentirane Celotna dolžina 150 mm	705800 150
Klešče papiga Cobra®, atramentirane Celotna dolžina 250 mm	705800 250
Klešče papiga Cobra®, atramentirane Celotna dolžina 180 mm	705800 180