

Garant**ZCMX 050204, Zvrst: HBZ030**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268420 HBZ030
GTIN	4062406271701
Razred artikla	21K

Opis

Izvedba:

Trši substrat za daljšo življenjsko dobo s tanko CVD-prevleko. Posebej za uporabo pri planem in vzdolžnem struženju.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 050204
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HBZ030
Prevleka	CVD
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 200 m/min
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,12 mm
Podajanje za obračanje	0,1 - 0,3 mm
Ustrezno za Ø orodja D _c	10 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje