

**Garant****ZCMX 050204, Zvrst: HBZ140**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268420 HBZ140
GTIN	4062406273682
Razred artikla	21E

## Opis

### Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Ustrezno za  $\varnothing$  orodja  $D_c$ : 10 mm

Zvrst: HBZ140

Globina reza  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Podajanje pri struženju: 0,1 - 0,3 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,12 mm

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 190 m/min

## Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 050204
Zvrst	HBZ140
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 190 m/min
Prevleka	PVD
Globina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Rezalni material	HM
Podajanje pri vrtnju	0,03 - 0,12 mm
Podajanje pri struženju	0,1 - 0,3 mm
Ustrezno za $\varnothing$ orodja $D_c$	10 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje