

Garant GRIDLINE

**Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 36×20G, Višina mm/število predalov: 900/6A****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930705 900/6A
GTIN	4062406273699
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 40×24G, s predali 36×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

**Tehnični opis**

Uporabna širina predalov v G	36
Širina	1000 mm
Število predalov	6

Višina	900 mm
Uporabna širina predalov	900 mm
Uporabna površina predalov v G	36×20
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Število vrat	0
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna višina	800 mm
Masa	145 kg
Globina	600 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina za predale	800 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Število izvlečljivih polic	0
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36×20G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

---

**Pribor**

Garniture klešč Število orodij 5	954207 5
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Ohišje omare za orodje za predale Višina 900 mm	930735 900
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	930743 150
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	930743 200
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	930743 75
Garniture klešč Število orodij 5	954208 5