


Garant**ZCMX 060202, Zvrst: HUZ310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268421 HUZ310
GTIN	4062406273712
Razred artikla	21E

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 8.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 12 mm

Zvrst: HUZ310

Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm

Podajanje pri struženju: 0,05 - 0,4 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,3 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 200 - 600 m/min

Tehnični opis

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 060202
Zvrst	HUZ310
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	200 - 600 m/min

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Glavna uporaba	N
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,3 mm
Podajanje pri struženju	0,05 - 0,4 mm
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	12 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje