

Garant**ZCMX 060204, Zvrst: HBZ030**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268423 HBZ030
GTIN	4062406273804
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Trši substrat za daljšo življenjsko dobo s tanko CVD-prevleko. Posebej za uporabo pri planem in vzdolžnem struženju.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 12 mm

Zvrst: HBZ030

Globina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Podajanje pri struženju: 0,1 - 0,3 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,12 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 200 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Prevleka	CVD
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM

Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 060204
Zvrst	HBZ030
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 200 m/min
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,12 mm
Podajanje pri struženju	0,1 - 0,3 mm
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	12 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje