

uvex**Delovne rokavice, par uvex phynomic airLite B ESD, Velikost rokavic: 10**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje

094466 10

GTIN

4048612063750

Razred artikla

04W

Opis

Izvedba:

Serija uvex phynomic airLite. Posebej lahke delovne rokavice za zaščito pred vrezi z **ergonomičnim prileganjem** in visokim udobjem nošenja. Izjemno primerne za opravila, pri katerih je potreben zelo **natančen otip**. Uporabljajo se lahko tako v ESD-območjih kot tudi v potencialno eksplozivni atmosferi. Dermatološko preizkušeno (proDERM®) in brez pospeševalcev. **Prevleka airLite iz vodnega polimera** zagotavlja dobro zračnost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.

Tehnični opis

Kategorija zaščite

Kategorija II

Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Velikost rokavic	10
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Tehnologija pletenja	18G
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	3X32B
Nosilni material	Dyneema®Diamond, poliamid, elastan, karbon
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	modra/antracitna
Masa	45 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti