

Garant
ZCMX 060204, Zvrst: HUZ310


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268423 HUZ310
GTIN	4062406273811
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 060204 HUZ310 Zvrst: HUZ310
 Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
 Podajanje pri struženju: 0,05 - 0,4 mm
 Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,3 mm
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 200 - 600 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Prevleka	neprevlečeni
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	200 - 600 m/min
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	N

Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HUZ310
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,3 mm
Podajanje pri struženju	0,05 - 0,4 mm
Ustrezno za Ø orodja D _c	12 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje