

Garant GRIDLINE

**Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg, 36×20G, Višina mm/število predalov: 900/6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930715 900/6
GTIN	4062406273767
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 40×24G, s predali 36×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **nad 75 mm z nosilnostjo 200 kg**.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 100, 100, 100, 125, 300

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

**Tehnični opis**

Število vrat	0
Uporabna globina predalov	500 mm

Število predalov	6
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	300 mm
Širina	1000 mm
Višina	900 mm
Uporabna širina predalov v G	36
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna površina predalov v G	36×20
Uporabna višina za predale	800 mm
Uporabna širina predalov	900 mm
Masa	142 kg
Globina	600 mm
Uporabna višina	800 mm
Število izvlečljivih polic	0
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36×20G

Vrsta izdelka

Omara za orodje

**Pribor**

Predal.200 kg Predal s prednjo višino 100 mm	930745 100
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 300 mm	930745 300
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 75 mm	930745 75
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 125 mm	930745 125
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Ohišje omare za orodje za predale Višina 900 mm	930735 900