

Garant**ZCMX 080304, Zvrst: HBZ030**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268425 HBZ030
GTIN	4062406273903
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Trši substrat za daljšo življenjsko dobo s tanko CVD-prevleko. Posebej za uporabo pri planem in vzdolžnem struženju.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 16 mm

Zvrst: HBZ030

Globina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Podajanje pri struženju: 0,1 - 0,3 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,12 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 200 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HBZ030
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 080304
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 200 m/min

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Prevleka	CVD
Glavna uporaba	P
Podajanje pri struženju	0,1 - 0,3 mm
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,12 mm
Ustrezno za Ø orodja D _c	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje