

Garant**ZCMX 080304, Zvrst: HBZ120**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268425 HBZ120
GTIN	4062406273934
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 080304 HBZ120 Zvrst: HBZ120

Globina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Podajanje pri struženju: 0,1 - 0,3 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,12 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 200 m/min

Tehnični opis

Prevleka	PVD
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 200 m/min
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HBZ120

ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 080304
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,12 mm
Podajanje pri struženju	0,1 - 0,3 mm
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje