

**Garant****ZCMX 080308, Zvrst: HBZ120**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268427 HBZ120
GTIN	4062406273972
Razred artikla	21E

## Opis

ZCMX 080308 HBZ120 Zvrst: HBZ120  
Globina reza  $a_p$ : 0,4 - 2 mm  
Podajanje pri struženju: 0,1 - 0,3 mm  
Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,12 mm  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 200 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HBZ120
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 080308
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 200 m/min
Prevleka	PVD

Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,12 mm
Podajanje pri struženju	0,1 - 0,3 mm
Ustrezno za $\varnothing$ orodja D <sub>c</sub>	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje