



Rezalec za cevi TubiX®, s hitro nastavitvijo, Za Ø do: 35mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	818380 35
GTIN	4003773084907
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

Lahko in obstojno kovinsko ohišje iz magnezija, z iglično uležajenimi vodilnimi kolesci in rezalnim kolescem. Ročni odstranjevalec zarobka, shranjen v telesu. Vklj. z nadomestnim rezalnim kolescem.

Prednosti:

Hitra nastavitvev QuickLock omogoča samostojno držanje in vpenjanje na cevi.

· **Hitro in natančno pozicioniranje rezalnega kolesca na različnih premerih cevi.**

Uporaba:

Univerzalna uporaba za rezanje **bakrenih, aluminijastih in tankostenskih cevi INOX** (do debeline stene 2 mm).

Rezervni del:

Nadomestno rezalno kolesce z igličnim ležajem in osjo za hitro zamenjavo, glejte art. 818385.

Tehnični opis

Širina rezalnega kolesca	6,2 mm
Izvertina rezalnega kolesca	7,8 mm
za zunanji Ø cevi	6 - 35 mm
Ø rezalnega kolesca	20 mm
Oznaka proizvajalca	TubiX
Masa	375 g

Dolžina	180 mm
Širina	65 mm
Višina	40 mm
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

Pribor

Nadomestno rezalno kolesce Tip 1	818385 1
----------------------------------	----------