

**Kotne cevne klešče, S-čeljust, Ø cevi: 2col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	810745 2
GTIN	4003773014263
Razred artikla	86A

**Opis****Izvedba:**

Švedska oblika z ozko čeljustjo, zakrivljeno za 45°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.

**KNIPEX** s čeljustjo S-oblike za 3-točkovno prijemanje cevi.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo; poboljšano, čeljust induktivno kaljena. Lakirane, čeljust svetla.

**Tehnični opis**

Območje vpenjanja	70 mm
Ø cevi	2 col
celotna dolžina	540 mm
Kot čeljusti	45 stopinj
Postopek izdelave	v celoti kovani
Poboljšanje čeljusti	induktivno kaljeni
Material klešč	Kromvanadijevo jeklo
S-čeljusti	da
švedska oblika	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

