

**Kotne cevne klešče, S-čeljust, Ø cevi: 1 col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	810745 1
GTIN	4003773014249
Razred artikla	86A

Opis**Izvedba:**

Švedska oblika z ozko čeljustjo, zakrivljeno za 45°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.

KNIPEX s čeljustjo S-oblike za 3-točkovno prijemanje cevi.

Material:

Kromvanadijevo jeklo; poboljšano, čeljust induktivno kaljena. Lakirane, čeljust svetla.

Tehnični opis

Ø cevi	1 col
Območje vpenjanja	42 mm
celotna dolžina	320 mm
Kot čeljusti	45 stopinj
Postopek izdelave	v celoti kovani
Poboljšanje čeljusti	induktivno kaljeni
Material klešč	Kromvanadijevo jeklo
S-čeljusti	da
švedska oblika	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

