

**Podložni trak v svitku 150 mm×5 m, nerjavna, Debelina: 0,4mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 478540 0,4    |
| GTIN                  | 2050002041714 |
| Razred artikla        | 48B           |

**Opis****Izvedba:**

Podložni trakovi iz hladno valjanega, vzmetno trdega tračnega jekla z veliko točnostjo plane površine. Debelina traku je od velikosti 0,02 naprej neizbrisno označena (izjema art. 478502 od vel. 0,08).

Shranjeni v praktični dozi z izvlečenjem kot pri tračnem metru. Od traku z dolžino 5 oz. 10 m se odreže del traku s potrebno dolžino.

**Nerjavni** – proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo, št. materiala 1.4310 (oziroma 1.4301, debelina 0,005–0,05 mm), hladno valjano, vzmetno trdo, svetla površina.

**Uporaba:**

Kot podložni trak pri uravnavanju in justiranju strojev v montaži in proizvodnji, kot podložna folija pri uravnavanju obdelovancev, za merjenje različnih toleranc, za preverjanje prilegov in vodil, za nastavljanje barvnih in pritisknih valjev.

**Obseg dobave:**

Od vel. 0,3 dobava v svitku / kolutu.

**Tehnični opis**

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Točnost  | ± 9 µm              |
| Debelina | 0,4 mm              |
| Standard | Tovarniški standard |
| Material | nerjavna            |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Material      | Plemenito jeklo, INOX |
| Dolžina valja | 5 m                   |
| Širina valja  | 150 mm                |
| Vrsta izdelka | Podložni trakovi      |