

**Garant****ZCMX 10T302, Zvrst: HUZ310**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268429 HUZ310
GTIN	4062406273026
Razred artikla	21E

## Opis

ZCMX 10T302 HUZ310 Zvrst: HUZ310  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Podajanje pri struženju: 0,05 - 0,4 mm  
Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,3 mm  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 200 - 600 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	200 - 600 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 10T302
Zvrst	HUZ310
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	N
Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Preveleka	neprevlečeni
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje pri struženju	0,05 - 0,4 mm
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,3 mm
Ustrezno za Ø orodja D <sub>c</sub>	20 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje