

**Garant****ZCMX 10T308, Zvrst: HBZ030**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268434 HBZ030
GTIN	4062406273071
Razred artikla	21E

## Opis

### Izvedba:

Trši substrat za daljšo življenjsko dobo s tanko CVD-prevleko. Posebej za uporabo pri planem in vzdolžnem struženju.

Ustrezno za  $\varnothing$  orodja  $D_c$ : 20 mm

Zvrst: HBZ030

Globina reza  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Podajanje pri struženju: 0,1 - 0,3 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,12 mm

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 200 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P
Prevleka	CVD

ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 10T308
Globina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Zvrst	HBZ030
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 200 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje pri struženju	0,1 - 0,3 mm
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,12 mm
Ustrezno za $\varnothing$ orodja $D_c$	20 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje