

**Garant****ZCMX 10T308, Zvrst: HBZ120**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268434 HBZ120
GTIN	4062406273088
Razred artikla	21E

## Opis

ZCMX 10T308 HBZ120 Zvrst: HBZ120

Globina reza  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Podajanje pri struženju: 0,1 - 0,3 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,12 mm

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 200 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Prevleka	PVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 10T308
Zvrst	HBZ120
Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 200 m/min

Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje pri struženju	0,1 - 0,3 mm
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,12 mm
Ustrezno za $\varnothing$ orodja $D_c$	20 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje