

**Garant****Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem, Tip: 1/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	632025 1/4
GTIN	4062406353940
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Z ročico za preklon v desni ali levi tek.

**Standard:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Primerno za:**

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

**Tehnični opis**

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3120
celotna dolžina	115 mm
Število zob	36
Delovni kot	10 stopinj
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirani

Vrsta izdelka	Raglja
USP1	možnost preklopa
USP2	z izmetačem, delovni kot 10°, dolžina 115 mm, kromiran

---

## Pribor

Garnitura nadomestnih delov, 1/4-colska Tip 1/4	632028 1/4
---	------------