



Cevne klešče Joker 6004, samonastavljivi, Tip: M



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	813740 M
GTIN	4013288216908
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

- **Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti.**
- **Nova brezstopenjska samonastavitev s preprosto namestitvijo na 6-kotne vijake in matice.**
- **Hitro in neprekinjeno vijačenje brez snemanja ključa zaradi mehanske funkcije raglje.**
- **Vzvodni mehanizem pri prijemanju preprečuje zdrse in poškodbe.**
- **Posebej majhen kot vrtenja nazaj samo 30° z namestitvijo v prizmah za širino kotov v čeljusti.**

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	13 - 16 mm
celotna dolžina	188 mm
Vpenjalne letve	1/2 – 5/8 col
Oznaka proizvajalca	6004 Joker M
Material	krommolibdenovo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Cevne klešče

