

**Merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 0,16/58mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	432405 0,16/58
GTIN	4031452101843
Razred artikla	46C

Opis**Izvedba:**

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne merilne ure z zaščito pred udarci, varnostne merilne ure s prostim hodom, zaščitene pred udarci. Zelo lahka, robustna konstrukcija z zaščito pred prahom. Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6.

Največja točnost zaradi vgrajenega prenosa preko zobnikov.

Tehnični opis

Delitev skale	0,001 mm
Merilno območje	0,16 mm
Prosti hod	4,5 mm
Merilna sila	1,3 - 1,8 N
Kalibriranje	C2
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Standard	Tovarniški standard

Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	2 μ m
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,001 maksimalno merilno območje 5 mm	023020 5
---	----------

Pribor

Steklo za merilno uro Tip 58	432010 58
------------------------------	-----------