

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-561, Velikost rokavic: 7**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094569 7
GTIN	10076490435353
Razred artikla	04P

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-561. Z zračno tehnologijo FORTIX™ in ojačanim pregibom palca se podaljša življenjska doba delovne rokavice za zaščito pred vrezi. Poleg tega nudi ta tehnologija boljši oprijem in je poleg tega zelo trpežna. Z uporabo niti INTERCEPT™ se lahko doseže dobra zaščita pred vrezi. Zaradi visokega udobja nošenja in dobre gibljivosti prstov se lahko rokavica uporablja v suhih in oljnatih območjih. Je brez silikona in dermatološko preizkušena.

Standard:

EN 388; EN 420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Razred zaščite pred vrezi: C

Barva: modra / siva

brez silikona: da

Tehnični opis

Velikost rokavic	7
brez silikona	da

Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	brez silikona
Tehnologija pletenja	15G
Pranje	40 °C, pisano perilo
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388:2016	4X42C
Nosilni material	INTERCEPT™
Prevleka	Nitril
Material	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	modra / siva
Masa	21,44 g
Dolžina	210 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti