

Honeywell**Delovne rokavice, par CoreShield™ 25-0513B, Velikost rokavic: 11****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 094523 11 |
| GTIN | 13603835667062 |
| Razred artikla | 09A |

Opis**Izvedba:**

Serija Honeywell CoreShield™. Serija inovativnih, lahkih delovnih rokavic za zaščito pred vrezi nudi **zelo dober občutek otipa** in prijetno gibljivost prstov. Poleg tega se serija ponaša z zelo dolgo življenjsko dobo in robustnostjo. Z elastično in **zračno prevleko iz mikropene** zagotavljajo rokavice odlično odpornost proti zdrsu tako na mastnih kot tudi na suhih površinah. **CoreShield™ 25-0513B.** Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi E za opravila z ekstremno nevarnostjo vrezov. Veliko udobje nošenja z nosilnim materialom iz **vlakn iz plemenitega jekla HPPE.**

Standard:

EN 388; EN 420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Serija CoreShield™ je na voljo v različnih debelinah pletenja (od 10- do **18-gauge**) in prevlekah (mikropena iz nitrila, izjemno tanek nitril).

Barva: črn

Tehnični opis

| | |
|---------------------|---------------------|
| Oznaka proizvajalca | CoreShield 25-0513B |
|---------------------|---------------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Vsebina | 10 |
| Lastnosti rokavic | Ojačan pregib palca |
| Lastnosti rokavic | Brez DMF |
| Lastnosti rokavic | Primerne za zaslone na dotik |
| Lastnosti rokavic | brez silikona |
| Lastnosti rokavic | Prijazno za kožo alergikov |
| Tehnologija pletenja | 13G |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 |
| EN 388:2016 | 4X42E |
| Nosilni material | Vlakna iz plemenitega jekla HPPE |
| Prevleka | Mikropena iz nitrila |
| Različica prevleke | Prevleka dlani |
| Področje uporabe | Večnamensko |
| Barva | črn |
| Masa | 55-82 g |
| Dolžina | 220 - 270 mm |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Razred zaščite pred vrezi | E |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |