

Honeywell**Delovne rokavice, par CoreShield™ 26-0513B, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094524 7
GTIN	13603835667185
Razred artikla	09A

Opis**Izvedba:**

Serija Honeywell CoreShield™. Serija inovativnih, lahkih delovnih rokavic za zaščito pred vrezi nudi **zelo dober občutek otipa** in prijetno gibljivost prstov. Poleg tega se serija ponaša z zelo dolgo življenjsko dobo in robustnostjo. Z elastično in **zračno prevleko iz mikropene** zagotavljajo rokavice odlično odpornost proti zdrsu tako na mastnih kot tudi na suhih površinah. **CoreShield™ 26-0513B.** Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi F za opravila z ekstremno nevarnostjo vrezov. Veliko udobje nošenja z nosilnim materialom iz **bazaltnih in kovinskih vlaken HPPE.**

Standard:

EN 388; EN 420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Serija CoreShield™ je na voljo v različnih debelinah pletenja (od 10- do **18-gauge**) in prevlekah (mikropena iz nitrila, izjemno tanek nitril).

Barva: črn

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	CoreShield 26-0513B
---------------------	---------------------

Vsebina	10
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Ojačan pregib palca
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
Tehnologija pletenja	13G
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388:2016	4X43F
Nosilni material	Bazaltna in kovinska vlakna HPPE
Prevleka	Mikropena iz nitrila
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črn
Masa	64-96 g
Dolžina	220 - 270 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	F
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti