

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg, 36×24G, Višina mm/število predalov: 800/5**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931315 800/5
GTIN	4062406275563
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 40×28G, s predali 36×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **nad 75 mm z nosilnostjo 200 kg**.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm

Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	300 mm
Število predalov	5
Širina	1000 mm
Uporabna višina za predale	700 mm
Uporabna širina predalov v G	36
Globina	700 mm
Uporabna višina	700 mm
Število vrat	0
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	800 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Uporabna globina predalov	600 mm
Masa	138 kg
Uporabna površina predalov v G	36×24
Uporabna širina predalov	900 mm
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36×24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Predal.200 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931355 75
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 300 mm	931355 300
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931355 150
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931355 200
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931355 100
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931355 125
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 250 mm	931355 250
Ohišje omare za orodje za predale Višina 800 mm	931335 800