

Garant GRIDLINE

**Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg, 36×24G, Višina mm/število predalov: 900/6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931315 900/6
GTIN	4062406275594
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 40×28G, s predali 36×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **nad 75 mm z nosilnostjo 200 kg**.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 100, 100, 100, 125, 300

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

**Tehnični opis**

Masa	158 kg
Višina	900 mm

Širina	1000 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna globina predalov	600 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	300 mm
Uporabna višina	800 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Uporabna višina za predale	800 mm
Število vrat	0
Število predalov	6
Uporabna površina predalov v G	36×24
Globina	700 mm
Uporabna širina predalov	900 mm
Uporabna širina predalov v G	36
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36×24G

Vrsta izdelka

Omara za orodje

**Pribor**

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Ohišje omare za orodje za predale Višina 900 mm	931335 900
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931355 100
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931355 125
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931355 150
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931355 200
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 250 mm	931355 250
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 300 mm	931355 300
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931355 75
Predalna vodila(par) Nosilnost 200 kg	939901 200