

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 36×24G, Višina mm/število predalov: 900/6A**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931305 900/6A
GTIN	4062406275549
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 40×28G, s predali 36×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Višina	900 mm
Širina	1000 mm
Masa	158 kg

Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Število predalov	6
Uporabna širina predalov	900 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Uporabna globina predalov	600 mm
Globina	700 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina za predale	800 mm
Število vrat	0
Uporabna površina predalov v G	36×24
Uporabna višina	800 mm
Uporabna širina predalov v G	36
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36×24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Predal.75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931353 200
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931353 75
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 250 mm	931353 250
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	931353 50
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931353 150
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931353 100
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 300 mm	931353 300
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931353 125
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Ohišje omare za orodje za predale Višina 900 mm	931335 900