

Garant GRIDLINE

**Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 36×24G, Višina mm/število predalov: 900/7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931305 900/7
GTIN	4062406275556
Razred artikla	9GK

**Opis****OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 40×28G, s predali 36×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna površina predalov v G: 36×24

Višina: 900 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 700 mm

Uporabna višina: 800 mm

Uporabna višina za predale: 800 mm

Uporabna širina predalov: 900 mm

## Tehnični opis

Uporabna globina predalov v G	24
Število predalov	7
Število vrat	0
Uporabna površina predalov v G	36×24
Uporabna višina za predale	800 mm
Uporabna širina predalov v G	36
Višina	900 mm
Masa	169 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna širina predalov	900 mm
Sprednja višina predala	50 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	250 mm
Širina	1000 mm
Uporabna višina	800 mm
Globina	700 mm
Uporabna globina predalov	600 mm
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %

Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36x24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

## Pribor

Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931353 125
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	931353 50
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 300 mm	931353 300
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931353 200
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931353 100
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931353 75
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931353 150
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 250 mm	931353 250
Ohišje omare za orodje za predale Višina 900 mm	931335 900