



LED-delovna svetilka, Tip: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081415 5
GTIN	4260131238574
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Zmogljive, zatemnitvene, trpežne in robustne delovne svetilke z dolgo življenjsko dobo z **gibljivim vratom** in **močno magnetno nogo**. Priključek na 24 V omrežni napajalnik ali 24 V krmilnik stroja. Visokozmogljiva svetleča dioda v aluminijastem ohišju, hladna bela svetloba pribl. 5500 kelvinov.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z omrežnim napajalnikom 250 V.

Napotek:

Primerne pritrdilne sponke in magnetna držala najdete pod art. 081418/081419.

Tehnični opis

Celotna višina	600 mm
Sijalke	LED

Masa	800 g
Barvna temperatura	5500 K
Svetlobni tok	450 lm
Vrsta pritrditve	Magnetfuß
Ø magnetne noge	66 mm
Nazivna napetost	250 V
Cona ATEX	brez
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Svetilnost	4,5 W
Barva svetlobe	hladna bela
Ø glave svetilke	60 mm
Vrsta izdelka	Namizna svetilka/ svetilka za delovno mesto