



Akumulatorska LED-EX delovna svetilka, Tip: MIDI-EX



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081515 MIDI-EX
GTIN	5708997356111
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Delovna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX.

Izjemno svetla osvetlitev in zelo dolga življenjska doba.

Večfunkcijska akumulatorska LED-EX delovna svetilka. Glavna svetilka z dvostopenjskim stikalom in zgornjo točkovno svetlobo.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Standard:

Certificirano za cono ATEX 2 in cono ATEX 22.

Direktiva ATEX št. 2014/34/EU, dovoljenje in certifikat IEC in IECEx.

Obseg dobave:

Vključno s kablom za polnjenje in polnilno postajo.

Tehnični opis

Napajanje	Akumulatorska
Masa	180 g

Vrsta IP-zaščite	IP 65
Celotna dolžina	181 mm
Cona ATEX	Cona 2
Cona ATEX	Cona 22
Vrednost CRI	80
Lastnosti naprave	Primerno za EX-področje
Kapaciteta akumulatorja	1,6 Ah
Sijalke	LED modul
Svetlobni tok	140 - 280 lm
Celotna višina	29 mm
Število vključenih akumulatorjev	1
Celotna širina	50 mm
Napetost akumulatorja	3,8 V
Barvna temperatura	6500 K
Čas obratovanja	5 h
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Oznaka proizvajalca	MIDI-EX
Vrsta izdelka	Delovne svetilke