



Akumulatorska LED delovna svetilka, Tip: 16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081254 16
GTIN	5708997354568
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Robustni LED-reflektorji z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.

- **Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.**
- **Velika svetilna moč, nizka poraba energije, dolga življenjska doba.**
- **Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

Delovne svetilke NOVA z vgrajenim nosilnim ročajem. Visokozmogljive svetleče diode COB s petstopenjsko funkcijo zatemnitve, možnost vrtenja.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z USB-polnilnim kablom in omrežnim napajalnikom.

Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Vrednost CRI	80

Napetost akumulatorja	3,7 V
Čas obratovanja	2 - 20 h
Število vključenih akumulatorjev	1
Cona ATEX	brez
Svetlobni tok	200 - 2000 lm
Celotna višina	163 mm
Celotna širina	63 mm
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Napajanje	Akumulatorska
Celotna dolžina	163 mm
Sijalke	LED modul
Barvna temperatura	6000 K
Masa	790 g
Poraba moči	16 W
Oznaka proizvajalca	NOVA R
Vrsta izdelka	Delovne svetilke