

Garant**VBGW 160404 FN, MKD, Posnetje roba rezalnih robov: NL****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	266016 NL
GTIN	4062406275839
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani. Posneti rezalni robovi za nž-kovine z dolgimi odrezki.

Uporaba:

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

Priporočilo:

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	MKD
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 1600 m/min

Rezalni pogoji	neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov	NL
Prevleka	neprevlečeni
Podajanje f	0,005 - 0,1 mm/v
Globina reza a _p	0,01 - 0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGW 160404 FN
Rezalni material	MKD
Toleranca	G
Značilnost blagovnega imena	MKD
Možnost naknadnega brušenja	da
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje