



Akumulatorski udarni vrtni vijačnik, Tip: M12FPDX2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070110 M12FPDX2
GTIN	4058546220815
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Zmogljivi akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtni vijačniki z večstopenjsko nastavitvijo vrtilnega momenta.
 - Red Li-ionski akumulatorji REDLITHIUM-ION™ z nadzorom posameznih celic in prikazom napoljenosti.
 - Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
 - Kovinska hitrovpenjalna vrtna glava FIXTEC z blokado vretena.
 - Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
 - LED osvetlitev delovnega območja.
 - Motor POWERSTATE™ brez ščetk (ne vel. M18BPD4) za najvišjo stopnjo učinkovitosti. Najmanjša obraba in do 10-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi enosmernimi motorji.
 - Elektronika REDLINK PLUS™ – zaščita pred preobremenitvijo in upravljanje moči.
- Akumulatorski kompaktni udarni vijačnik z vijačenjem 6 v 1 za največjo fleksibilnost.
- Sistem s snemljivo vrtno glavo s 3 nastavki.
 - Izjemno priročno zaradi 1/4-colskega kovinskega vpenjala Hex pod vrtno glavo: dolžina samo 138 mm brez vrtna glave.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814 – 073816, 073827 in 073840.

Ustrezen modul za sledenje Bluetooth je na voljo pod 070103 BTT-1.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	M12FPDX-202X
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Dolžina	138 mm
Maksimalni vrtilni moment	37 Nm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Območje vrtljajev v 2. stopnji	0 - 1700 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	35 mm
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1 - 13 mm
Izvedba motorja	POWERSTATE™
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Napetost akumulatorja	12 V
Območje vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min ⁻¹
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	13 mm
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Udarni vrtilni vijačniki