

3M**Lamelni brusni disk 769F, krožnik iz steklenih vlaken ploščati, Ø 125 mm, Zrnatost: 80**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	565511 80
GTIN	5902658113307
Razred artikla	53F

Opis

Izvedba:

Mešanica brusnih zrn iz **precizno oblikovanih** keramičnih brusnih zrn za **visoko zmogljivost brušenja in dolgo življenjsko dobo**.

Uporaba:

Univerzalno brušenje z zmogljivimi kotnimi brusilniki.

Tehnični opis

Opis oblike	ploščati
Zrnatost	80
Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	125 mm
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)
Kratice za brusno sredstvo	Keramika

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena za material	Ø 125 mm
za material	INOX
za material	Jeklo
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
suho	primerno		