

3M**Lamelni brusni disk 769F, krožnik iz steklenih vlaken konične, Ø 125 mm, Zrnatost: 60**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	565515 60
GTIN	5902658113277
Razred artikla	53F

Opis

Izvedba:

Mešanica brusnih zrn iz **precizno oblikovanih** keramičnih brusnih zrn za **visoko zmogljivost brušenja in dolgo življenjsko dobo**.

Uporaba:

Univerzalno brušenje z zmogljivimi kotnimi brusilniki.

Tehnični opis

Opis oblike	izbočena
Ø plošče	125 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Zrnatost	60
Kratka za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
suho	primerno		