

ejendals

Delovne rokavice, par Tegera® 8814 Infinity, Velikost rokavic: 9



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094559 9
GTIN	7340118324777
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 8814 Infinity. Mehke tanke delovne rokavice za zaščito pred vrezi so zelo primerne za območja z zaslonom na dotik. So **brez silikona** in nudijo **zaščito pred vročino do 100 °C**. Z najvišjo stopnjo zaščite pred vrezi (**Cut F**) se lahko uporabljajo za suha in rahlo oljnata dela z ekstremno nevarnostjo vrezov. Dermatološko preizkušeno in dovoljeno za stik z živili.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Vsebina	6
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Tehnologija pletenja	13G

Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	4X43F
EN 407	X1XXXX
Nosilni material	Bazaltna vlakna, jeklena vlakna, najlon, spandeks
Prevleka	Nitrilna pena/PU na vodni osnovi
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Heavy Duty
Barva	siva/črna
Standard	EN 407
Kontaktna vročina do	100 °C
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	F
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti