

Garant**Pahljačasti brus M14 Brusna koprena (A) / tkanina (A), Ø 125 mm × 20 mm,
Zrnatost: 80CRS**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	566352 80CRS
GTIN	4062406276782
Razred artikla	51M

Opis

Izvedba:

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja. **Neposredno vpenjalo M14**. Izredno elastično.

Kombinacija **brusne tkanine (A)** in **brusne koprene (A)**.

Uporaba:

Za fino brušenje vbočenih površin.

Tehnični opis

Zrnatost	80
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Ø plošče	125 mm
Debelina plošče	20 mm

Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm × 20 mm
Navoj	M14
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	30 m/s
Vrsta izdelka	Pahljačasto brusno kolo

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		