

Garant

Garnitura stožčastih grezil art. 150393 s 3 vpenjalnimi ploskvami, v kaseti 90°, AlTiCN, Število grezil: 6

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 150394 6 |
| GTIN | 4062406275907 |
| Razred artikla | 11M |

Opis**Izvedba:**

Garniture stožčastih grezil **v kaseti**.

Garnitura je priročna za montažna dela in delavnico.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za **natančno, okroglo grezenje pod kotom 90°** brez poskakovanja orodja.

Vsebina:

po 1 precizno stožčasto grezilo: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|------------|
| Število rezil Z | 3 |
| Število grezil | 6 |
| Prevleka | AlTiCN |
| Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Rezalni material | HSS E |
| Delitev rezil grezila | neenakomeren |
| Standard | DIN 335 C |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | 53 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 40 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 35 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 55 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 30 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 25 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 15 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 12 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 18 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 13 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | primerno | 13 m/min | S |
| GG(G) | pogojno primerno | 30 m/min | K |
| CuZn | pogojno primerno | 42 m/min | N |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |

Pribor

150393 19

Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 19 mm

Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 6 mm

150393 6

Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 15 mm

150393 15

Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 8 mm

150393 8

Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 11,5 mm

150393 11,5

Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 10 mm

150393 10